

酸鹼計

CHY-392R

產品特色：

- 攜帶方便、單手可操作
- 資料儲存：125 筆資料
- pH 及溫度雙組顯示
- pH(pH4、pH7)和溫度校正
- 鎖定、最大值、最小值、最大值減最小值、平均值按鍵功能
- 自動關機功能(使用者可自行選擇)
- 自動及手動溫度補償(0°C 至100°C)
- RS232 電腦介面及視窗軟體
- mV 檔離子選擇
- 3½ 位、2000 位數顯示
- 背光顯示功能
- CE 認證合格

使用場所：

- 水質
- 水庫
- 水族箱
- 游泳池
- 污水處理廠
- 水產試驗所

一般規格：

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，""顯示。

操作環境：0°C 至50°C，相對濕度<75%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

尺寸：178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚)。

重量：約320 公克 (含電池)。

Temperature：

感測器：熱敏電阻式感測器

範圍：-30°C 至200°C (-22°F 至400°F)

解析度：0.1°C，0.1°F

(當大於200°F 時，解析度為1°F)

精確度：±1°C (2°F)

pH：

範圍：0.00 至14.00pH

解析度：0.01pH

精確度：±(0.03%讀值+2 位)

輸入阻抗：1012Ω

台北市 108-41 忠孝西路二段 16 巷 10 號 1 樓



mV：

範圍：0.0mV 至1999mV (自動換檔)

解析度：0.1，1 mV

精確度：±(0.5%讀值+2 位)

選購附件：

pH 電極 (BNC 接頭 / 1 米)

pH4 緩衝液

pH7 緩衝液

溫度棒(3.5mm 耳機接頭 / 1 米)

RS232 轉換器

TEL：(02)2382-0929 FAX：(02)2331-6722